

WELDAS®

**Veiligheidshandschoenen voor lassers, paar 10-2750, Handschoenmaat: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094126 10
GTIN	8718564520958
Artikelklasse	06E

**Omschrijving****Uitvoering:**

**10-2750.** Comfortabele **olie- en waterbestendige** handschoen voor lassers. Gemaakt van **rundspitleder en rundvolleder** met **COMFOflex® technologie** en 4- + 5-laags KEVLAR® naad. Met rechte duim. **Hittebestendig tot een contacthitte van 250 °C.** Manchet met katoenen voering.

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Handschoenmaat	10
Beschermingscategorie	Categorie III
Handschoentype	Lashandschoenen
Handschoeneigenschap	Vlamwerend niveau 4
Toepassing	meerdere keren te gebruiken

Lengte	360 mm
Dragermateriaal	Rundsplitt-/volleder
Materiaal	Rundsplitt-/volleder
EN 388:2003	4143
EN 388	3133X
EN 407	423X4X
EN 12477	Type A/B
Lasmethode	MIG/MAG
Kleur	geel / wit
Producttype	Lashandschoenen

---

## Accessoires

Handschoen voor lassers 44-3008LB	094135
-----------------------------------	--------