

WELDAS®

Veiligheidshandschoenen voor lassers, paar 10-2392, Handschoenmaat: 9**Bestelgegevens**

Bestelnummer	094124 9
GTIN	8718564520651
Artikelklasse	06E

Omschrijving**Uitvoering:**

10-2392. Rundsplitlederen handschoen voor lassers **met rechte en versterkte duim** voor beter gebruik bij het MAG-lassen. Met 3-laags KEVLAR® naad en katoenen binnenvoering. **Goede warmte-isolatie.**

Norm:

Van rundleder met rechte en verstevigde duim voor MIG/MAG lassen.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Handschoenmaat	9
Beschermingscategorie	Categorie III
Handschoentype	Lashandschoenen
Handschoeneigenschap	Vlamwerend niveau 4
Toepassing	meerdere keren te gebruiken

Lengte	340 mm
Dragermateriaal	Rundsplitleder
Materiaal	Rundsplitleder
EN 388:2003	3124
EN 388	3243X
EN 407	41324X
EN 12477	Type A
Lasmethode	MIG/MAG
Kleur	bruin
Producttype	Lashandschoenen

Accessoires

Handschoen voor lassers 44-3008LB	094135
-----------------------------------	--------