

WELDAS®

Veiligheidshandschoenen voor lassers, paar 10-1009, Handschoenmaat: 11**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 094120 11 |
| GTIN | 8718564520163 |
| Artikelklasse | 06E |

Omschrijving**Uitvoering:**

10-1009. Hoogwaardige, lichte SOFTouch™ **geitenlederen** handschoen voor lassers, met **manchet van rondsplitleder**.

Met naadloze wijsvinger voor een betere geleiding van de WIG-staaf en naden van 3-laags KEVLAR®.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Handschoenmaat | 11 |
| Handschoentype | Lashandschoenen |
| Beschermingscategorie | Categorie III |
| Handschoeneigenschap | Vlamwerend niveau 4 |
| Toepassing | meerdere keren te gebruiken |
| Lengte | 350 mm |

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Dragermateriaal | 100% geitenleder / rundsplitleder |
| Materiaal | Geitenleder/rundsplitleder |
| EN 388:2003 | 2111 |
| EN 388:2016 | 2111 |
| EN 407 | 412X4X |
| EN 12477 | Type B |
| Lasmethode | WIG |
| Kleur | grijs / geel |
| Producttype | Lashandschoenen |

Accessoires

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Handschoen voor lassers 44-3008LB | 094135 |
|-----------------------------------|--------|