

**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250020 20/09
GTIN	4045197781826
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Kniehefboomschroef	259018 6
Kniehefboom	259015 9
Plaatafmeting	9 mm
Schachtgrootte	20 mm
Totale lengte L	125 mm
Set verende stiften	259047 3
Onderlegplaat	259031 27
Functiebreedte L <sub>4</sub>	20 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 09T3..
Koplengte L <sub>1</sub>	21 mm
Verenset	259044 5
ISO-code houder	PCBNR/L 2020K09
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden

Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

Verenset10-delig Type 5	259044 5
Verende stiften, set10-delig Type 3	259047 3
Onderlegplaat Type 27	259031 27
Kniehefboom Type 9	259015 9
Kniehefboomschroef Type 6	259018 6