

Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/09mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	250020 25/09
GTIN	4045197781833
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	CN.. 09T3..
Koplengte L ₁	21 mm
Kniehefboomschroef	259018 6
Totale lengte L	150 mm
Set verende stiften	259047 3
Functiebreedte L ₄	25 mm
Onderlegplaat	259031 27
ISO-code houder	PCBNR/L 2525M09
Schachtgrootte	25 mm
Kniehefboom	259015 9
Plaatafmeting	9 mm
Verenset	259044 5
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden

Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Verenset10-delig Type 5	259044 5
Kniehefboomschroef Type 6	259018 6
Kniehefboom Type 9	259015 9
Onderlegplaat Type 27	259031 27
Verende stiften, set10-delig Type 3	259047 3