

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250021 16/09
GTIN	4045197781840
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	CN.. 09T3..
Kniehefboomschroef	259018 6
Schachtgrootte	16 mm
Kniehefboom	259015 9
Functiebreedte L ₄	16 mm
Set verende stiften	259047 3
Plaatafmeting	9 mm
ISO-code houder	PCBNR/L 1616H09
Koplengte L ₁	20 mm
Onderlegplaat	259031 27
Totale lengte L	100 mm
Verenset	259044 5
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden

Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Verenset10-delig Type 5	259044 5
Onderlegplaat Type 27	259031 27
Kniehefboomschroef Type 6	259018 6
Kniehefboom Type 9	259015 9
Verende stiften, set10-delig Type 3	259047 3