

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250021 20/09
GTIN	4045197781857
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Verenset	259044 5
Functiebreedte L ₄	20 mm
Kniehefboom	259015 9
geschikte wisselplaat	CN.. 09T3..
ISO-code houder	PCBNR/L 2020K09
Set verende stiften	259047 3
Onderlegplaat	259031 27
Kniehefboomschroef	259018 6
Plaatafmeting	9 mm
Schachtgrootte	20 mm
Totale lengte L	125 mm
Koplengte L ₁	21 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee

Instelhoek κ	75 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Kniehefboom Type 9	259015 9
Onderlegplaat Type 27	259031 27
Verende stiften, set10-delig Type 3	259047 3
Verenset10-delig Type 5	259044 5
Kniehefboomschroef Type 6	259018 6