

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250021 25/09
GTIN	4045197781864
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Functiebreedte L ₄	25 mm
Plaatafmeting	9 mm
Kniehefboomschroef	259018 6
Koplengte L ₁	21 mm
Onderlegplaat	259031 27
Totale lengte L	150 mm
ISO-code houder	PCBNR/L 2525M09
geschikte wisselplaat	CN.. 09T3..
Set verende stiften	259047 3
Verenset	259044 5
Schachtgrootte	25 mm
Kniehefboom	259015 9
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden

Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 27	259031 27
Verenset10-delig Type 5	259044 5
Kniehefboomschroef Type 6	259018 6
Kniehefboom Type 9	259015 9
Verende stiften, set10-delig Type 3	259047 3