

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250022 20/09
GTIN	4045197781888
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	9 mm
Totale lengte L	125 mm
Kniehefboomschroef	259018 6
geschikte wisselplaat	CN.. 09T3..
Set verende stiften	259047 3
Schachtgrootte	20 mm
Onderlegplaat	259031 27
Verenset	259044 5
Koplengte L ₁	20 mm
Functiebreedte L ₄	25 mm
Kniehefboom	259015 9
ISO-code houder	PCKNR/L 2020K09
Serie	QuickTurn
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee

Instelhoek κ	75 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Verenset10-delig Type 5	259044 5
Kniehefboom Type 9	259015 9
Onderlegplaat Type 27	259031 27
Kniehefboomschroef Type 6	259018 6
Verende stiften, set10-delig Type 3	259047 3