

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250022 25/09
GTIN	4045197781895
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Kniehefboomschroef	259018 6
geschikte wisselplaat	CN.. 09T3..
Plaatafmeting	9 mm
Totale lengte L	150 mm
Functiebreedte L ₄	32 mm
ISO-code houder	PCKNR/L 2525M09
Set verende stiften	259047 3
Verenset	259044 5
Schachtgrootte	25 mm
Onderlegplaat	259031 27
Koplengte L ₁	25 mm
Kniehefboom	259015 9
Serie	QuickTurn
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee

Instelhoek κ	75 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 27	259031 27
Kniehefboomschroef Type 6	259018 6
Kniehefboom Type 9	259015 9
Verenset10-delig Type 5	259044 5
Verende stiften, set10-delig Type 3	259047 3