

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250023 25/09
GTIN	4045197782625
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Kniehefboom	259015 9
ISO-code houder	PCKNR/L 2525M09
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
Plaatafmeting	9 mm
Schachtgrootte	25 mm
Kniehefboomschroef	259018 6
Totale lengte L	150 mm
Onderlegplaat	259031 27
Koplengte L <sub>1</sub>	25 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 09T3..
Set verende stiften	259047 3
Verenset	259044 5
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek $\kappa$	75 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

Kniehefboom Type 9	259015 9
Verenset10-delig Type 5	259044 5
Kniehefboomschroef Type 6	259018 6
Onderlegplaat Type 27	259031 27
Verende stiften, set10-delig Type 3	259047 3