

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250023 25/16
GTIN	4045197782632
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	16 mm
Set verende stiften	259047 4
Verenset	259044 6
geschikte wisselplaat	CN.. 1606..
Schachtgrootte	25 mm
Kniehefboomschroef	259018 11
Functiebreedte L ₄	32 mm
ISO-code houder	PCKNR/L 2525M16
Onderlegplaat	259031 35
Koplengte L ₁	30 mm
Totale lengte L	150 mm
Kniehefboom	259015 12
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 35	259031 35
Verenset10-delig Type 6	259044 6
Kniehefboomschroef Type 11	259018 11
Verende stiften, set10-delig Type 4	259047 4
Kniehefboom Type 12	259015 12