

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 32/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250023 32/16
GTIN	4045197782649
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Kniehefboom	259015 12
Set verende stiften	259047 4
Koplengte L ₁	34 mm
Schachtgrootte	32 mm
Totale lengte L	170 mm
Verenset	259044 6
Kniehefboomschroef	259018 11
Plaatafmeting	16 mm
Functiebreedte L ₄	40 mm
Onderlegplaat	259031 35
ISO-code houder	PCKNR/L 3232P16
geschikte wisselplaat	CN.. 1606..
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Verende stiften, set10-delig Type 4	259047 4
Onderlegplaat Type 35	259031 35
Verenset10-delig Type 6	259044 6
Kniehefboom Type 12	259015 12
Kniehefboomschroef Type 11	259018 11