

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 32/19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250023 32/19
GTIN	4045197782656
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	CN.. 1906..
Totale lengte L	170 mm
Verenset	259044 7
Onderlegplaat	259031 36
Kniehefboom	259015 13
Kniehefboomschroef	259018 13
Set verende stiften	259047 5
ISO-code houder	PCKNR/L 3232P19
Schachtgrootte	32 mm
Functiebreedte L ₄	40 mm
Koplengte L ₁	40 mm
Plaatafmeting	19 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Kniehefboom Type 13	259015 13
Onderlegplaat Type 36	259031 36
Kniehefboomschroef Type 13	259018 13
Verenset10-delig Type 7	259044 7