

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250022 25/16
GTIN	4045197782663
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Onderlegplaat	259031 35
Totale lengte L	150 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	30 mm
Kniehefboom	259015 12
ISO-code houder	PCKNR/L 2525M16
geschikte wisselplaat	CN.. 1606..
Schachtgrootte	25 mm
Kniehefboomschroef	259018 11
Verenset	259044 6
Set verende stiften	259047 4
Plaatafmeting	16 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee

Instelhoek κ	75 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

Kniehefboom Type 12	259015 12
Verenset10-delig Type 6	259044 6
Verende stiften, set10-delig Type 4	259047 4
Kniehefboomschroef Type 11	259018 11
Onderlegplaat Type 35	259031 35