

**Minischuurband Ø 90×100 mm, KK770J, Korrelgrootte: 240****Bestelgegevens**

Bestelnummer	568556 240
GTIN	4018875275573
Artikelklasse	56V

Omschrijving**Uitvoering:**

Compacte korrel is een verbinding van vele afzonderlijke korundkorrels. Door voortdurend vrijkomen van nieuwe slijpkorrels worden een **constant slijpresultaat** en lange standtijd bereikt. Voor het **fijn schuren van hooggelegeerd staal, chroom-nikkelstaal, titaniumlegeringen enz.**

Minischuurbanden Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Toepassing:

Op vlakslijp- en satineermachines met opnamewalsen nr. 568570– 568577 (boring Ø 19 mm).

Maximaal toerental 5000 min⁻¹.

Open korrelverdeling vereist minder werkdruk, gelijkmatige slijtage.

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1 %

Technische beschrijving

Korrelgrootte	240
Schuurband breedte	100 mm
Schuurband-Ø	90 mm
Slijpmiddel	Korund
Slijpmiddelaanduiding	A

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Fabrikantnummer	KK770J
Aandrijfmachine	Satineermachine
Maximaal toerental	5000 min ⁻¹
Producttype	Schuurband

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Opnamewals Ø 90×100 mm Type HARD	568580 HARD
Opnamewals Ø 90×100 mm Type AIR	568575 AIR
Opnamewals Ø 90×100 mm Type AIR	568580 AIR
Opnamewals Ø 90×100 mm Type SOFT	568580 SOFT