

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250024 16/09
GTIN	4045197782694
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Verenset	259044 5
Onderlegplaat	259031 27
Plaatafmeting	9 mm
Schachtgrootte	16 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 09T3..
ISO-code houder	PCSNR/L 1616H09
Kniehefboomschroef	259018 6
Functiebreedte L <sub>4</sub>	20 mm
Totale lengte L	100 mm
Kniehefboom	259015 9
Koplengte L <sub>1</sub>	22 mm
Set verende stiften	259047 3
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek $\kappa$	45 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

Verenset10-delig Type 5	259044 5
Kniehefboomschroef Type 6	259018 6
Kniehefboom Type 9	259015 9
Onderlegplaat Type 27	259031 27
Verende stiften, set10-delig Type 3	259047 3