

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250024 25/09
GTIN	4045197782717
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Set verende stiften	259047 3
Plaatafmeting	9 mm
ISO-code houder	PCSNR/L 2525M09
Schachtgrootte	25 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 09T3..
Verenset	259044 5
Koplengte L ₁	25 mm
Onderlegplaat	259031 27
Kniehefboom	259015 9
Kniehefboomschroef	259018 6
Functiebreedte L ₄	32 mm
Totale lengte L	150 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Verende stiften, set10-delig Type 3	259047 3
Kniehefboomschroef Type 6	259018 6
Kniehefboom Type 9	259015 9
Onderlegplaat Type 27	259031 27
Verenset10-delig Type 5	259044 5