

Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/09mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	250025 16/09
GTIN	4045197782724
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Totale lengte L	100 mm
Set verende stiften	259047 3
Kniehefboomschroef	259018 6
Onderlegplaat	259031 27
Verenset	259044 5
Schachtgrootte	16 mm
Plaatafmeting	9 mm
ISO-code houder	PCSNR/L 1616H09
geschikte wisselplaat	CN.. 09T3..
Functiebreedte L ₄	20 mm
Koplengte L ₁	22 mm
Kniehefboom	259015 9
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 27	259031 27
Verenset10-delig Type 5	259044 5
Verende stiften, set10-delig Type 3	259047 3
Kniehefboom Type 9	259015 9
Kniehefboomschroef Type 6	259018 6