

Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/09mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	250025 20/09
GTIN	4045197782731
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Kniehefboom	259015 9
Plaatafmeting	9 mm
Functiebreedte L ₄	25 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 09T3..
Onderlegplaat	259031 27
Koplenkte L ₁	26 mm
Totale lengte L	125 mm
Set verende stiften	259047 3
Kniehefboomschroef	259018 6
ISO-code houder	PCSNR/L 2020K09
Verenset	259044 5
Schachtgrootte	20 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 27	259031 27
Kniehefboom Type 9	259015 9
Kniehefboomschroef Type 6	259018 6
Verende stiften, set10-delig Type 3	259047 3
Verenset10-delig Type 5	259044 5