

**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/09mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 250025 25/09  |
| GTIN          | 4045197782748 |
| Artikelklasse | 21T           |

**Technische beschrijving**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Verenset                      | 259044 5        |
| Kniehefboomschroef            | 259018 6        |
| Functiebreedte L <sub>4</sub> | 32 mm           |
| ISO-code houder               | PCSNR/L 2525M09 |
| Schachtgrootte                | 25 mm           |
| Plaatafmeting                 | 9 mm            |
| Kniehefboom                   | 259015 9        |
| Totale lengte L               | 150 mm          |
| Koplengte L <sub>1</sub>      | 25 mm           |
| Set verende stiften           | 259047 3        |
| Onderlegplaat                 | 259031 27       |
| geschikte wisselplaat         | CN.. 09T3..     |
| Norm                          | Fabrieksnorm    |
| Inzetsoort                    | links           |
| Inwendige koeling             | nee             |
| Instelhoek $\kappa$           | 45 graden       |

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Toepassing  | Vlakdraaien         |
| Toepassing  | Langsdraaien buiten |
| Producttype | Klemdraaihouder     |

---

## Accessoires

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Verende stiften, set10-delig Type 3 | 259047 3  |
| Kniehefboomschroef Type 6           | 259018 6  |
| Kniehefboom Type 9                  | 259015 9  |
| Verenset10-delig Type 5             | 259044 5  |
| Onderlegplaat Type 27               | 259031 27 |