

**HOLEX****ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen, ET 32,  
Nominale span-Ø d: 4,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309448 4,5
GTIN	4045197783097
Artikelklasse	32Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gehard en geslepen.

**Voordeel:**

Door de radiale compensatie worden lichte **centrumfouten gecompenseerd** (voor de vereiste concentriciteit en schroefdraad- resp. passingskwaliteit). Axiale compensatie van 0,1 mm.

**Toepassing:**

Voor het draadsnijden resp. ruimen op frees- en draaicentra.

**T.b.v.:**

alle standaard-ER-spantanghouders.

**Opmerking:**

Spant alleen nominale Ø. **Past niet in de precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.**

**Technische beschrijving**

Nominale span-Ø d	4,5 mm
Opname	ET 32
Norm	Fabrieksnorm
Buiten-Ø D	33 mm

Totale lengte L	42,5 mm
Axiale compensatie	0,1 mm
Radiale compensatie R schroefdraadbewerking	0,5 mm
Radiale compensatie R ruimen	0,1 mm
Producttype	Spantang