

HOLEX**ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen, ET 25,
Nominale span-Ø d: 4,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309447 4,5
GTIN	4045197783011
Artikelklasse	32Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Gehard en geslepen.

Voordeel:Door de radiale compensatie worden lichte **centrumfouten gecompenseerd** (voor de vereiste concentriciteit en schroefdraad- resp. passingskwaliteit). Axiale compensatie van 0,1 mm.**Toepassing:**

Voor het draadsnijden resp. ruimen op frees- en draaicentra.

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders.

Opmerking:Spant alleen nominale Ø. **Past niet in de precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.****Technische beschrijving**

Nominale span-Ø d	4,5 mm
Opname	ET 25
Norm	Fabrieksnorm
Buiten-Ø D	26 mm

Totale lengte L	35 mm
Axiale compensatie	0,1 mm
Radiale compensatie R schroefdraadbewerking	0,4 mm
Radiale compensatie R ruimen	0,05 mm
Producttype	Spantang