

HOLEX

ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen, ET 40, Nominale span-Ø d: 11 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	309449 11
GTIN	4045197783271
Artikelklasse	32Z

Omschrijving

Uitvoering:

Gehard en geslepen.

Voordeel:

Door de radiale compensatie worden lichte **centrumfouten gecompenseerd** (voor de vereiste concentriciteit en schroefdraad- resp. passingskwaliteit). Axiale compensatie van 0,1 mm.

Toepassing:

Voor het draadsnijden resp. ruimen op frees- en draaicentra.

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders.

Opmerking:

Spant alleen nominale Ø. **Past niet in de precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.**

Norm: Fabrieksnorm

Radiale compensatie R ruimen: 0,1 mm

Technische beschrijving

Nominale span-Ø d	11 mm
Opname	ET 40
Norm	Fabrieksnorm

Buiten-Ø D	41 mm
Totale lengte L	49 mm
Axiale compensatie	0,2 mm
Radiale compensatie R schroefdraadbewerking	0,5 mm
Radiale compensatie R ruimen	0,1 mm
Producttype	SPANKOP