



## ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen, ET 40, Nominale span-Ø d: 12 mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 309449 12     |
| GTIN          | 4045197783288 |
| Artikelklasse | 32Z           |

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Gehard en geslepen.

**Voordeel:**

Door de radiale compensatie worden lichte **centrumfouten gecompenseerd** (voor de vereiste concentriciteit en schroefdraad- resp. passingskwaliteit). Axiale compensatie van 0,1 mm.

**Toepassing:**

Voor het draadsnijden resp. ruimen op frees- en draaicentra.

**T.b.v. :**

Alle standaard-ER-spantanghouders.

**Opmerking:**

Spant alleen nominale Ø. **Past niet in de precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.**

Norm: Fabrieksnorm

Radiale compensatie R ruimen: 0,1 mm

### Technische beschrijving

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Nominale span-Ø d | 12 mm        |
| Opname            | ET 40        |
| Norm              | Fabrieksnorm |

|   |         |
|---|---------|
| Buiten-Ø D                                  | 41 mm   |
| Totale lengte L                             | 49 mm   |
| Axiale compensatie                          | 0,2 mm  |
| Radiale compensatie R schroefdraadbewerking | 0,5 mm  |
| Radiale compensatie R ruimen                | 0,1 mm  |
| Producttype                                 | SPANKOP |