

HOLEX**ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen, ET 32,
Nominale span-Ø d: 6mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 309448 6 |
| GTIN | 4045197783110 |
| Artikelklasse | 32Z |

Omschrijving**Uitvoering:**

Gehard en geslepen.

Voordeel:

Door de radiale compensatie worden lichte **centrumfouten gecompenseerd** (voor de vereiste concentriciteit en schroefdraad- resp. passingskwaliteit). Axiale compensatie van 0,1 mm.

Toepassing:

Voor het draadsnijden resp. ruimen op frees- en draaicentra.

T.b.v.:

alle standaard-ER-spantanghouders.

Opmerking:

Spant alleen nominale Ø. **Past niet in de precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.**

Technische beschrijving

| | |
|-------------------|--------------|
| Nominale span-Ø d | 6 mm |
| Opname | ET 32 |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Buiten-Ø D | 33 mm |

| | |
|---|----------|
| Totale lengte L | 42,5 mm |
| Axiale compensatie | 0,1 mm |
| Radiale compensatie R schroefdraadbewerking | 0,5 mm |
| Radiale compensatie R ruimen | 0,1 mm |
| Producttype | Spantang |