



ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen, ET 25, Nominale span-Ø d: 7mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	309447 7
GTIN	4045197783042
Artikelklasse	32Z

Omschrijving

Uitvoering:

Gehard en geslepen.

Voordeel:

Door de radiale compensatie worden lichte **centrumfouten gecompenseerd** (voor de vereiste concentriciteit en schroefdraad- resp. passingskwaliteit). Axiale compensatie van 0,1 mm.

Toepassing:

Voor het draadsnijden resp. ruimen op frees- en draaicentra.

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders.

Opmerking:

Spant alleen nominale Ø. **Past niet in de precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.**

Technische beschrijving

Nominale span-Ø d	7 mm
Opname	ET 25
Norm	Fabrieksnorm
Buiten-Ø D	26 mm

Totale lengte L	35 mm
Axiale compensatie	0,1 mm
Radiale compensatie R schroefdraadbewerking	0,4 mm
Radiale compensatie R ruimen	0,05 mm
Producttype	Spantang