

HOLEX**ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen, ET 16,
Nominale span-Ø d: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309445 6
GTIN	4045197782885
Artikelklasse	32Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Gehard en geslepen.

Voordeel:

Door de radiale compensatie worden lichte **centrumfouten gecompenseerd** (voor de vereiste concentriciteit en schroefdraad- resp. passingskwaliteit). Axiale compensatie van 0,1 mm.

Toepassing:

Voor het draadsnijden resp. ruimen op frees- en draaicentra.

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders.

Opmerking:

Spant alleen nominale Ø. **Past niet in de precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.**

Technische beschrijving

Nominale span-Ø d	6 mm
Opname	ET 16
Norm	Fabrieksnorm
Buiten-Ø D	17 mm
Totale lengte L	29 mm

Axiale compensatie	0,1 mm
Radiale compensatie R schroefdraadbewerking	0,3 mm
Radiale compensatie R ruimen	0,05 mm
Producttype	Spantang