



Hoge voedingsfrees MFH mini, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 35/6mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221960 35/6
GTIN	2050001929952
Artikelklasse	250

Technische beschrijving

Opnamedraad M	M16
Snijkant-Ø D _c	35 mm
Aantal snijkanten Z	6
geschikte wisselplaat	LOGU 0303..
Totale lengte L _{totaal}	40 mm
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₃	28 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	1 mm
Inwendige koeling	ja
Rampinglengte L voor α _{max}	26,3 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	63 mm
Raminghoek α _{max}	0,65 graden
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	68 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad

Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229713
-------------	--------