

Garant
Hi5 frees voor hoge voedingen, Weldonschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 25/2mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	213200 25/2
GTIN	4045197783486
Artikelklasse	210

Omschrijving
Uitvoering:

Bijzonder stabiel draaiend door ongelijke tandsteek.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Ø D ₃	10,6 mm
Schacht-Ø D _s h6	25 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	1,4 mm
Afkoppellengte L ₁	36 mm
Aantal snijkanten Z	2
Wisselplaatschroevenset	219883 (10IP; 2,2 Nm)
geschikte wisselplaat	POMX 0704..
Inwendige koeling	ja
Totale lengte L _{totaal}	92 mm
Snijkant-Ø D _c	25 mm

Serie	Hi5
Instelhoek κ	90 graden
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
Wisselplaatschroevenset10-delig	219884