

**Garant****Hi5 frees voor hoge voedingen, Weldonschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z:  
32/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	213200 32/3
GTIN	4045197783493
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Bijzonder stabiel draaiend door ongelijke tandsteek.

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Wisselplaatschroevenset	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Inwendige koeling	ja
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	1,4 mm
geschikte wisselplaat	POMX 0704..
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	100 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	40 mm
Aantal snijkanten Z	3
Ø D <sub>3</sub>	17,6 mm

Serie	Hi5
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219884
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2