

Garant**Hi5 frees voor hoge voedingen, Weldonschacht, $\varnothing D$ / Aantal snijkanten Z:
40/4mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	213200 40/4
GTIN	4045197783509
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder stabiel draaiend door ongelijke tandsteek.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Snijkant- $\varnothing D_c$	40 mm
Aantal snijkanten Z	4
Inwendige koeling	ja
$\varnothing D_3$	25,6 mm
geschikte wisselplaat	POMX 0704..
Afkoppellengte L_1	50 mm
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	1,4 mm
Totale lengte L_{totaal}	110 mm

Serie	Hi5
Instelhoek κ	90 graden
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
Wisselplaatschroevenset 10-delig	219884
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP