

**Garant**

**Hi5 frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 25/2mm**


**Bestelgegevens**

Bestelnummer	213205 25/2
GTIN	4045197783516
Artikelklasse	210

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Bijzonder stabiel draaiend door ongelijke tandsteek.

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm
Ø D <sub>3</sub>	10,6 mm
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Aantal snijkanten Z	2
Wisselplaatschroevenset	219883 (10IP; 2,2 Nm)
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	1,4 mm
geschikte wisselplaat	POMX 0704..
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	35 mm
Opnamedraad M	M12
Inwendige koeling	ja

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Serie	Hi5
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219884
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2