

Garant

**Hi5 frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z:
40/4mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	213205 40/4
GTIN	4045197783530
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Bijzonder stabiel draaiend door ongelijke tandsteek.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Inwendige koeling	ja
Aantal snijkanten Z	4
Ø D ₂	29 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	1,4 mm
Ø D ₃	25,6 mm
geschikte wisselplaat	POMX 0704..
Totale lengte L _{totaal}	43 mm
Snijkant-Ø D _c	40 mm
Wisselplaatschroevenset	219884 (10IP; 2,2 Nm)

Opnamedraad M	M16
Ø D ₁ h6	17 mm
Serie	Hi5
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219884
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP