

Garant

Hi5 frees voor hoge voedingen, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z:
50/5mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	213210 50/5
GTIN	4045197783554
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Bijzonder stabiel draaiend door ongelijke tandsteek.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Ø D ₃	35,6 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	1,4 mm
Totale lengte L _{totaal}	40 mm
Wisselplaatschroevenset	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Opnameboring-Ø	22 mm
geschikte wisselplaat	POMX 0704..

Aantal snijkanten Z	5
Snijkant-Ø D _c	50 mm
Inwendige koeling	ja
Serie	Hi5
Instelhoek κ	90 graden
Schachtuitvoering	met boring
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219884
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2