



Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1,4 mm
Inwendige koeling	ja
Serie	Hi5
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Schachtuitvoering	met boring
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219884
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP