

**Ansell****Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar AlphaTec® 58-435,  
Handschoenmaat: 11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094757 11
GTIN	10076490470965
Artikelklasse	04P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.

AlphaTec® 58-435. Veiligheidshandschoen van nitrilmateriaal zonder drager, met een voering van katoen-velours. Hoge flexibiliteit en grote beweegbaarheid van de vingers. De smalle pasvorm zorgt ervoor dat de handschoen goed zit bij de handpalm. De stevige nitrillaag zorgt bij langdurig dragen voor een uitstekende bescherming tegen scheur-, steek-, en schaafwonden. Een barrière die kan worden omgeslagen aan de manchet voorkomt een druppelbelasting van de onderarmen, de verlengde manchet vergroot de bescherming tot de onderarm.

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

EN 374:2016: Type A (AJKLOPT)

**Technische beschrijving**

Handschoenmaat	11
Serie	AlphaTec®

Beschermingscategorie	Categorie III
Handschoentype	Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Inhoud	12
Handschoeneigenschap	Levensmiddelencertificering
Handschoeneigenschap	Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Handschoeneigenschap	latexvrij
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
Veiligheidsklasse	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Type A (AJKLOPT)
Bestendigheid tegen chemicaliën	AJKLOPT
EN 388:2016	4001A
Materiaal	Nitril
Dragermateriaal	Nitril
AQL	0,65
Toepassingsgebied	Allround
Lengte	380 mm
Dikte	0,4 mm
Kleur	zwart / groen
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Gewicht	59 g
Snijbeschermingsklasse	A
Coating	Nitril
Producttype	Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën