

uvex**Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar uvex profabutyl B-05R, Handschoenmaat: 7**

Bestelgegevens

Bestelnummer	094762 7
GTIN	4048612043080
Artikelklasse	04W

Omschrijving

Uitvoering:

uvex profabutyl B-05R. Deze handschoen van 100% butylrubber biedt met name bescherming tegen esters en ketonen. Hoge ondoorlaatbaarheid van waterdamp, gassen en toxische chemicaliën. Temperatuurbestendig van ca. -20 °C tot 90 °C.

Let op:

Butyl is niet bestand tegen oliën, vetten, alifatische en aromatische koolwaterstoffen, chloorkoolwaterstoffen.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

EN 374:2016: Type A (ABIKLP)

Technische beschrijving

Handschoenmaat	7
Handschoentype	Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Beschermingscategorie	Categorie III
Veiligheidsklasse	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Type A (ABIKLP)
Bestendigheid tegen chemicaliën	ABIKLP
EN 388:2016	2010X
Materiaal	Butyl
Dragermateriaal	Butyl
Lengte	350 mm
Dikte	0,5 mm
Kleur	zwart
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Contacthitte tot	90 °C
Producttype	Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën