

**uvex****Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar uvex profabutyl B-05R, Handschoenmaat: 8**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	094762 8
GTIN	4048612043097
Artikelklasse	04W

## Omschrijving

**Uitvoering:**

uvex profabutyl B-05R. Deze handschoen van 100% butylrubber biedt met name bescherming tegen esters en ketonen. Hoge ondoorlaatbaarheid van waterdamp, gassen en toxische chemicaliën. Temperatuurbestendig van ca. -20 °C tot 90 °C.

**Let op:**

Butyl is niet bestand tegen oliën, vetten, alifatische en aromatische koolwaterstoffen, chloorkoolwaterstoffen.

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

EN 374:2016: Type A (ABIKLP)

## Technische beschrijving

Handschoenmaat	8
Beschermingscategorie	Categorie III

Handschoentype	Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Veiligheidsklasse	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Type A (ABIKLP)
Bestendigheid tegen chemicaliën	ABIKLP
EN 388:2016	2010X
Materiaal	Butyl
Dragermateriaal	Butyl
Lengte	350 mm
Dikte	0,5 mm
Kleur	zwart
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Contacthitte tot	90 °C
Producttype	Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën