



Snij- en hittebestendige handschoenen, paar ActivArmr 70-765, Handschoenmaat: 11



Bestelgegevens

Bestelnummer	094622 11
GTIN	10076490485600
Artikelklasse	04P

Omschrijving

Uitvoering:

Vantage® 70-765. Kevlar® snijbestendige handschoen gecombineerd met hoogwaardig leder in de handpalm. Met **versterkte duim** en naden op de achterzijde van de vingers voor een hogere snijbescherming. Geschikt voor het uitnemen van werkstukken (bijv. platen) op robotlaswerkplekken.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Kleur: grijs / groen

Technische beschrijving

Handschoenmaat	11
Beschermingscategorie	Categorie III
Handschoentype	Hittebestendige handschoenen
Handschoeneigenschap	verstevigde duimkromming

Handschoeneigenschap	Vlamwerend niveau X
EN 388:2016	4X43D
EN 407	X1XXXX
Contacthitte tot	200 °C
Dragermateriaal	Nylon, acryl, Kevlar®
Coatingvariant	geen coating
Kleur	grijs / groen
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Lengte	235 mm
Inhoud	12
Wassen	40 °C Bonte was
Toepassingsgebied	Allround
Toepassingsgebied	Heavy Duty
Breitechnologie	10G
Snijbeschermingsklasse	D
Gewicht	88,7 g
Producttype	Hittebestendige handschoenen