

Ansell**Snij- en hittebestendige handschoenen, paar HyFlex® 11-501,
Handschoenmaat: 9****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094625 9
GTIN	10076490479869
Artikelklasse	04P

Omschrijving**Uitvoering:**

HyFlex® 11-501. Met nitril gecoate **snijbestendige handschoen** met extra bescherming tegen hitte en spatten van gesmolten metaal. **Grote bewegingsvrijheid** door Ansell Intercept Technology™. **Antistatisch volgens EN 1149.**

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Handschoenmaat	9
Serie	HyFlex®
Beschermingscategorie	Categorie III
Handschoentype	Hittebestendige handschoenen

Handschoeneigenschap	Vlamwerend niveau X
Handschoeneigenschap	latexvrij
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
EN 388	3X41D
EN 407	X1XXXX
Contacthitte tot	100 °C
Dragermateriaal	Lycra®, Kevlar®
Coating	Nitrilschuim
Coatingvariant	Handpalm
Kleur	turquoise / grijs
Materiaal	Nitril
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Lengte	206 mm
Inhoud	12
Wassen	40 °C Bonte was
Toepassingsgebied	Allround
Breitechnologie	13G
Snijbeschermingsklasse	D
Norm	EN 407
Gewicht	25,9 g
Producttype	Hittebestendige handschoenen