

Ansell**Koudebeschermingshandschoenen, paar ActivArmr® 97-011,
Handschoenmaat: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094823 8
GTIN	76490457211
Artikelklasse	04P

Omschrijving**Uitvoering:**

ActivArmr® 97-011. Winterhandschoen met 3/4-nitrillaag tegen wind-, vochtigheids- en koude-invloeden. **Goede grip** dankzij ruwe coating. Met **ademend dubbel weefsel** en **zachte binnenvoering**.

Uitvoering promotietekst:

ActivArmr® 97-011. Winterhandschoen met 3/4-nitrillaag tegen wind-, vloeistof- en koude-invloeden.

- **Goede grip dankzij de ruwe coating op de handpalm.**
- **Goede zichtbaarheid dankzij oranje dragermateriaal van polyester acryl.**
- **Met ademend dubbel weefsel en zachte binnenvoering.**

Toepassing:

Bij windige, koude of natte werkomgeving.

Toepassing promotietekst:

Bij windige, koude of natte werkomgeving.

Norm:

EN 388; EN 511

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Opmerking promotietekst:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Handschoenmaat	8
Serie	ActivArm [®]
Handschoentype	Koudebeschermingshandschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Inhoud	6
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Toepassingsgebied	Allround
Breitechnologie	10G
Snijbeschermingsklasse	A
Lengte	240 mm
EN 388	4132A
EN 511	010
Dragermateriaal	Polyester acryl
Materiaal	Nitril
Coating	Nitril
Coatingvariant	3/4-coating
Kleur	zwart / oranje
Gewicht	72,1 g
Producttype	Koudebeschermingshandschoenen