

**Ansell****Koudebeschermingshandschoenen, paar ActivArmr® 97-011,  
Handschoenmaat: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094823 10
GTIN	76490039806
Artikelklasse	04P

**Omschrijving****Uitvoering:**

**ActivArmr® 97-011. Winterhandschoen** met 3/4-nitrillaag tegen wind-, vochtigheids- en koude-invloeden. **Goede grip** dankzij ruwe coating. Met **ademend dubbel weefsel** en **zachte binnenvoering**.

**Uitvoering promotietekst:**

**ActivArmr® 97-011. Winterhandschoen** met 3/4-nitrillaag tegen wind-, vloeistof- en koude-invloeden.

- **Goede grip dankzij de ruwe coating op de handpalm.**
- **Goede zichtbaarheid dankzij oranje dragermateriaal van polyester acryl.**
- **Met ademend dubbel weefsel en zachte binnenvoering.**

**Toepassing:**

Bij windige, koude of natte werkomgeving.

**Toepassing promotietekst:**

Bij windige, koude of natte werkomgeving.

**Norm:**

EN 388; EN 511

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Opmerking promotietekst:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

## Technische beschrijving

Handschoenmaat	10
Serie	ActivArm <sup>®</sup>
Handschoentype	Koudebeschermingshandschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Inhoud	6
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Toepassingsgebied	Allround
Breitechnologie	10G
Snijbeschermingsklasse	A
Lengte	240 mm
EN 388	4132A
EN 511	010
Dragermateriaal	Polyester acryl
Materiaal	Nitril
Coating	Nitril
Coatingvariant	3/4-coating
Kleur	zwart / oranje
Gewicht	72,1 g
Producttype	Koudebeschermingshandschoenen