

**Bokladder tweezijdig oploopbaar, Aantal treden: 2X3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	966520 2X3
GTIN	4045197795922
Artikelklasse	92L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Treden en bomen van aluminium met vastgeschroefde trede-boomverbinding, 80 mm diepe, geribbelde treden. Zeer stabiel dankzij conische constructie. Antislipvoeten. Hellingsgraad van de ladder 20°. Afstand tussen de treden 235 mm.

**Norm:**

**Gemäß DIN EN 131.**

**Technische beschrijving**

Breedte aan de voet	0,43 m
Oploopbaarheid	tweezijdig
Gewicht	4,4 kg
Werkhoogte ca.	2,25 m
Ladderlengte	0,69 m
Opstapje uitvoering	trap

Lengte L	0,69 m
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Trapladder