

**Bokladder tweezijdig oploopbaar, Aantal treden: 2X5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	966520 2X5
GTIN	4045197795946
Artikelklasse	92L

Omschrijving**Uitvoering:**

Treden en bomen van aluminium met vastgeschroefde trede-boomverbinding, 80 mm diepe, geribbelde treden. Zeer stabiel dankzij conische constructie. Antislipvoeten. Hellingsgraad van de ladder 20°. Afstand tussen de treden 235 mm.

Norm:

Gemäß DIN EN 131.

Technische beschrijving

Ladderlengte	1,16 m
Breedte aan de voet	0,49 m
Gewicht	7,3 kg
Oploopbaarheid	tweezijdig
Werkhoogte ca.	2,75 m
Opstapje uitvoering	trap

Lengte L	1,16 m
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Trapladder