

**Winkelhaak met aanslag Nauwkeurigheid 2, Beenlengte: 1000X500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	452600 1000X500
GTIN	4045197205865
Artikelklasse	42F

Omschrijving**Uitvoering:**

Platte kanten en zijkanten geslepen. Controlevlakken geslepen.

Toepassing:

Voor nauwkeurig werken in een algemene productieomgeving.

Nauwkeurigheid:

DIN 875 / 2 – Hoektolerantie bijv. bij maat 100×70 = 0,030 mm.

Norm: DIN 875

Haaksheid: 0,12 mm

Beendoorsnede: 50×10 mm

Technische beschrijving

Haaksheid	0,12 mm
Beendoorsnede	50×10 mm
Sleutellengte	1000×500 mm
Norm	DIN 875
Nauwkeurigheid	2

Producttype

Winkelhaak met aanslag

Dienstverlening

Merken Laseropschrift Type

018940