

**Werkplatform met inklapbare poten, Platformhoogte: 500 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	966540 500
GTIN	4045197795984
Artikelklasse	92L

Omschrijving**Uitvoering:**

Treden van aluminium en platform van aluminium traanplaat. Inklapbare kunststof antislipschoenen.

Norm:**Gemäß DIN EN 131.**

Klimtechniek draagvermogen: 150 kg

Werkhoogte ca.: 2,5 m

Platformhoogte zonder leuning: 0,5 m

Platformbreedte: 1300 mm

Platformdiepte: 290 mm

Gewicht: 7,5 kg

Technische beschrijving

Gewicht	7,5 kg
Platformhoogte zonder leuning	0,5 m
Platformdiepte	290 mm
Werkhoogte ca.	2,5 m
Platformbreedte	1300 mm
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Platformladder

