

HEDI

Kabelhaspel, kunststof, voor F, B, PL en CZ, Type: 40B



Bestelgegevens

Bestelnummer	081127 40B
GTIN	
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

Hedi® kabelhaspels staan voor kwaliteit 'Made in Germany' en lange levensduur. Speciaal ontworpen haspels zorgen voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. De geïntegreerde rotatiestopschakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.

Met contactdozen voor de **landen F, B, PL en CZ**. Met zelfsluitende deksels. Voor **voortdurend** gebruik buitenshuis. Voldoet aan DGUV I 203-005 (voorheen BGI 600).

Gepantserde PU-kabel Plus.

Functie:

IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

Technische beschrijving

Materiaal kabel	Pantserkabel
Kabellengte	40 m
Kabelopbouw	3G1,5

IP-klasse	IP 44
Nominaal vermogen afgerold	3500 (16 A) W
Kabelklasse	H07BQ-F
Materiaal behuizing	kunststof
Aantal contactdozen	3
Energievoorziening	Netvoeding
Diagnosesysteem aanwezig	ja
Producttype	Kabelhaspel