

Ansell**Elektricienshandschoenenpaar RIG011Y, 1000 V AC, Handschoenmaat: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094915 10
GTIN	076490104641
Artikelklasse	04P

Omschrijving**Uitvoering:**

Isolerende veiligheidshandschoenen van **natuurrubberlatex** ter bescherming tegen elektrische risico's. Anatomische pasvorm voor maximaal draagcomfort en werken zonder vermoeidheidsverschijnselen. De grotere manchetten maken veilig erin plaatsen van mouwuiteinden mogelijk. **PSA categorie III**, met keuringsstempel.

Voor werkzaamheden in spanningsbereiken **tot 1000 V, klasse 0**.

Opmerking:

Uitvoering met lengte 360 mm, dikte 1,0 mm, kleur zwart verkrijgbaar onder nr. 094919.

Technische beschrijving

Handschoenmaat	10
Handschoentype	Elektricienshandschoenen
Beschermingscategorie	Categorie III
Inhoud	1
Toepassing	meerdere keren te gebruiken

Gewicht	97,6 g
Productnaamattribuut	1000 V AC
Toepassingsgebied	Allround
Toepassingsgebied	Heavy Duty
Dragermateriaal	Natuurrubberlatex
Maximale spanningsbeveiliging	1000 V
Lengte	280 mm
Kleur	geel
Veiligheidsklasse	0
EN 60903	AZC
Producttype	Elektricienshandschoenen