



Led-machinelamp rond, Type: 140mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	081435 140
GTIN	4260131235474
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste led-machinelampen in **aluminium behuizing** met een gesatineerde acrylplaat voor een **homogene verlichting over 160 graden**.

- **Reflectiearm, niet-verblindend en zonder flickering.**
- **Aansluiting op 24 V netadapter of 24 V machinebesturing.**

Draaibaar.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief met rubber beklede magneten, netadapter.

Technische beschrijving

Lichtstroom	300 lm
Lichtbron	Led-module
Lichtopbrengst	3 W

Energievoorziening	Netvoeding
ATEX-zone	geen
Totale lengte	140 mm
Kop-Ø	40 mm
IP-klasse	IP 67
Producttype	Machinelamp